

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



BRAND	1 DAY SFERICHE	1 DAY MULTIFOCALI	1 DAY TORICHE
POTERE SFERICO	Da -0.50 a -6.00 (0.25) Da -6.50 a -12.00 (0.50) Da +0.75 a +4.00 (0.25) Da +4.50 a +7.00 (0.50)	Da 0.00 a -6.00 (0.25) Da -6.50 a -10.00 (0.50) Da +0.25 a +6.00 (0.25) Da +6.50 a +8.00 (0.50)	Da 0.00 a -6.00 (0.25)
RAGGIO BASE	8.60 mm	8.60 mm	8.70 mm
DIAMETRO	14.10 mm	14.10 mm	14.4 mm
CONTENUTO IDRICO	60%	60%	60%
MATERIALE	filcon IV Hyaluropolymer + TSP	filcon IV Hyaluropolymer + TSP	filcon IV Hyaluropolymer + TSP
FILTRO UV	UVA e UVB	UVA e UVB	UVA e UVB
SPESSORE	0.05 mm	0.07 mm (-3.00D)	0.08 mm
DK/T	40 (-3.00 @ 35°C)	29 (-3.00D @ 35°C)	25 (-3.00 @ 35°C)
COLORAZIONE	Light Blue	Light Blue	Light Blue
INDICAZIONE D'USO	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero
CONFEZIONE	Pack da 30 / 90	Pack da 30	Pack da 30
MANUTENZIONE	Gettare dopo l'uso	Gettare dopo l'uso	Gettare dopo l'uso
CILINDRI			-1.00 / -1.50 / -2.00
ASSI			15°/30°/75°/90° /105°/165°/180°

**3 LOOK PER LE TUE
LENTI A CONTATTO**

**SCEGLI LA LINEA
PERFETTA PER TE!**

- ✓ **MIGLIORA LA TUA IMMAGINE**
- ✓ **FIDELIZZA I CLIENTI**
- ✓ **PROTEGGI LA TUA ATTIVITÀ**

UNA GAMMA COMPLETA DI LENTI GIORNALIERE • SFERICHE • MULTIFOCALI • TORICHE PERSONALIZZABILI CON IL TUO LOGO

PERSONALIZZAZIONE



Caro Ottico,
da oggi con DAO puoi personalizzare la scatola delle tue lenti a contatto con il look che preferisci. Ti offriamo 3 varianti grafiche tra cui scegliere e completare il tuo brand. Classic, Pattern o Dynamic siamo sicuri che una di queste opzioni riuscirà a soddisfare le tue esigenze! Inoltre ogni linea è declinata per le 3 tipologie di lenti diverse: sferiche, multifocali e toriche.

Cosa aspetti a scegliere la linea perfetta per te?

IN 3 VARIETÀ GRAFICHE

PERSONALIZZATE CON IL TUO LOGO

DISPONIBILI PER 3 TIPI DI LENTI



CARATTERISTICHE

PRINCIPI ATTIVI MUCO-IMBRIGLIANTI.



PRESENZA PRINCIPI ATTIVI DURATURA.



ELEVATA LUBRICITÀ.



RIDOTTA DISIDRATAZIONE

+H₂O

FILTRO UVA E UVB.



BENEFICI

PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE OCULARE.

OTTIMALE INTERAZIONE LENTE-PALPEBRA-EPITELIO, PER UN COMFORT DURATURO.

STABILIZZAZIONE DEL FILM LACRIMALE.

MANTENIMENTO DEL CONTENUTO IDRICO DELLA LENTE.

PROTEZIONE CONTRO GLI EFFETTI NOCIVI DEI RAGGI UV.